

## **M12 CCS44** **Akku-Handkreissäge**

### **Features**

- Gehrungsschnitte bis 50°
  - Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
  - Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
  - QUICKSTOP-Motorbremse
  - Tiefenskala
  - Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
  - Bis zu 170 Schnitte in 38 x 89 mm Bauholz pro Akkuladung (4.0 Ah)
  - Softgrip-Auflage
  - LED-Beleuchtung
- 
- Akku-Ladestandsanzeige



<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>M12 CCS44-0</b>
Schalldruckpegel (dB(A))	82.0
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel gemessen (dB(A))	93.0
Schalleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))	3.0
Bohrungs-<special id="9"/> (mm)	20
Leerlauf-Drehzahl (min-<special id="32" />)	3600
Vibration sawing uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vibration sawing of wood [m/s <sup>2</sup> ]	1.46
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Spannung (V)	12
Akkukapazität (Ah)	-
Akku	Li-ion
accessooory highlight	248834
Product Relation_web	7150
Geliefert in	-
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Sägeblattdurchmesser (mm)	140
Artikelnummer	4933448225
Gewicht mit Akku (kg)	-
Max. Schnitttiefe 45<special id="5" /> (mm)	33
Max. Schnitttiefe 90<special id="5" /> (mm)	44