

Kappes

Werkstattsschrank

RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, 1 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

® RasterPlan



KAPPES



Artikelnummer: 972658

Kappes Werkzeugschrank RasterPlan®

mit Schubladen auf Rollenführung

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Flügeltür mit Loch-/Schlitzprägung
- doppelwandige Türen
- Türöffnungswinkel 180 °
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 10 mm verstellbar
- 1 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 25 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 80 %
- Ausstattung: Ablagefläche mit Abrollrand
- mit Bügelgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 1-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Material Verarbeitung	verschweißt
Schranktyp	Werkstattschrank	Höhenverstellraster Ebene	10 mm
Türtyp	Flügeltür mit Loch-/Schlitzprägung	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	1000 mm	abschließbar	ja
Breite	500 mm	Schließfunktion	1-riegeliger-Schließmechanismus
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	nein
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Auszugsführung	kugelgelagert
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszug	80 %
Schubladen Anzahl	1 Stück	Auszug Schublade	80 %
Schubladentraglast	25 kg	Türöffnungswinkel	180 °
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Griff	Bügelgriff
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Ausstattung detailliert	Ablagefläche mit Abrollrand
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Tür Ausführung	doppelwandige Türen
Schließsystem	Zylinderschloss	Gewicht	29 kg
Material	Stahlblech		

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot