

Artikelnummer: 137892

Kurzbeschreibung: Kast voor gevaarlijke stoffen Asecos XL-CLASSIC, type 90, Uitvoering 2



Langbeschreibung: Gefahrstoffschränk Asecos XL-CLASSIC, Typ 90, mit Regalsystem oder Gitterrost, 111-230 l: Der Gefahrstoffschränk von Asecos der Serie XL-CLASSIC Typ 90 ist nach Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 510) zugelassen zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen. Die höchste Feuerwiderstandsklasse F 90 (Typ 90) sagt aus, dass der Sicherheitsschränk im Brandfall noch mindestens 90 Minuten lang funktionsfähig bleibt, bis das Feuer nach außen tritt. Die Feuerwiderstandsfähigkeit ist nach DIN EN 14470-1 erwiesen. XL-CLASSIC Gefahrstoffschränke stehen für ausgezeichnete Qualitätsmerkmale. Der hochwertige Außenkorpus aus Feinstahlblech ist in RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet. Sie können auf eine grundsätzlich langlebige Konstruktion vertrauen. Die Flügeltüren arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sodass ein sicheres Ein- und Auslagern gewährleistet ist. Der große Öffnungswinkel von 100° garantiert eine leichte Bestückung durch Fassheber oder Gabelstapler. Darüber hinaus sind die Türen jederzeit mit Zylinderschloss abschließbar. Damit schützen Sie die eingelagerten Gefahrstoffe vor unbefugtem Zugriff. Um den gesetzlich vorgeschriebenen Luftwechsel im Inneren des Sicherheitsschranks zu gewährleisten, ist dieser mit einem Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine bauseitige technische Abluft ausgestattet. Dieser Gefahrstoffschränk von Asecos ist im Schafer Shop in drei Ausführungen verfügbar.

- Ausführung 1:** Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahlblech
Mit Gitterrost für 1 x 200 Liter Fass
Traglast Gitterrost: 850 kg/m²
Auffangvolumen: 230 l
Traglast Fachboden: 75 kg
1 Transportsockel inklusive
Außenmaße: B 1105 x T 1018 x H 2224 mm
Innenmaße: B 936 x T 864 x H 1890 mm
Gewicht: 855 kg
- Ausführung 2:** Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahlblech
Mit Gitterrost für 2 x 200 Liter Fass
Traglast Gitterrost: 850 kg/m²
Auffangvolumen: 230 l
Traglast Fachboden: 75 kg
1 Transportsockel inklusive
Außenmaße: B 1555 x T 1018 x H 2224 mm
Innenmaße: B 1386 x T 864 x H 1890 mm
Gewicht: 1150 kg
- Ausführung 3:** Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahlblech
Mit komplett integriertem Regalsystem zur individuellen Bestückung
Traglast Gitterrost: 850 kg/m²
Auffangvolumen: 111 l
Traglast Fachboden: 200 kg
1 Transportsockel inklusive
Außenmaße: B 1555 x T 1018 x H 2224 mm
Innenmaße: B 1386 x T 864 x H 1890 mm
Gewicht: 1150 kg

Weitere Details:

- 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit: Typengeprüft und brandkammergetestet nach DIN EN 14470-1
- Vorschriftsmäßige Gefahrstofflagerung: zugelassen für gewässergefährdende und entzündbare Medien (nach TRGS 510)
- Langlebige Konstruktion: Hochwertiger, kratzfester Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Kein unbefugter Zutritt: abschließbare Flügeltüren mit Zylinderschloss
- Einfacher Zugriff: Türarretierung mit Feststellanlage für sicheres Ein- und Auslagern der Gebinde
- Luftwechsel gewährleistet: Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Absaugung
- Sichere Erdung: Erdungsanschluss innen und außen an der Rückwand, innen mit Erdungskabel inkl. Klemme
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035
- Geprüfte Qualität und Sicherheit: GS-Prüfzeichen, CE-Kennzeichen, Übereinstimmungserklärung (aHP) gemäß DiBt

