

FKH-Sicherungshalter mit 90° Anschluß für Sicherungseinsätze bis 80 V / FKH-Fuseholder with 90° connection for fuse links up to 80 V / FKH-Porte-fusible avec connexion 90° pour fusibles jusqu'à 80 V



Gehäuse / Housing / Corps:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Anschlüsse / Connections / Connexions:
Doppelfederkontakt, Lötkontakte (2 Pins), Kupferlegierung, verzinkt /
leaf spring connector systems, soldering contacts (2 pins), copper alloy, tinned /
contact à ressort double, contacts soudage (2 pins), alliage cuivreux, étamé

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage: 100 Stück / pieces / pièces

Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1.000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1,000 means the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1,000 signifie le numero "mille"

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d'article	Bezeichnung Description Définition	Kontakttemperatur Contact temperature Température des contacts	Gewicht/St. Weight/pcs. Poids/pcs.
178.7017.0001	komplett / complete / complèt	max. 130°C	≈ 5 g

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 12-13, 18, 66-67 / corresponding fuse links see page 12-13, 18, 66-67 / fusibles correspondant voir page 12-13, 18, 66-67

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

