

TxP Tweezer Cartridges

DxP Desoldering Tips

Compatible with: MFR-1140, MFR-2240, MFR2241 Systems and MFR-H4-TW hand-piece

TxP TWEezer CARTRIDGES			
BLADE		TFP-BLP1 TTP-BLP1 TCP-BLP1	1.0mm x 14mm (.04" x .55")
		TFP-BLP2 TTP-BLP2 TCP-BLP2	2.0mm x 14mm (.08" x .55")
		TFP-CNP1 TTP-CNP1 TCP-CNP1	Conical 0.4mm x 19.1mm (.015" x .75")
HEAVY DUTY			A
		TFP-BLH40 TTP-BLH40 TCP-BLH40	6.35mm (.25")
		TFP-BLH50 TTP-BLH50 TCP-BLH50	16mm (.62")
		TFP-BLH60 TTP-BLH60 TCP-BLH60	20.5mm (.81")
		TFP-BLH70 TTP-BLH70 TCP-BLH70	28mm (1.1")

Compatible with: MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 systems with MFR-H5-DS hand-piece and previous MFR-DSX, -DSI, -SDX, -SDI Systems with MFR-HDS hand-piece.
All dimensions shown are in mm (inches)

DxP DESOLDERING TIPS		A	B	TYPE
<p>Standard</p> <p>Long Reach</p>	DFP-CN2 DCP-CN2	0.64 (.025)	1.78 (.070)	Standard
	DFP-CN3 DCP-CN3	0.76 (.030)	2.03 (.080)	Standard
	DFP-CN4 DCP-CN4	1.02 (.040)	2.28 (.090)	Standard
	DFP-CN5 DCP-CN5	1.27 (.050)	2.64 (.104)	Standard
	DFP-CN6 DCP-CN6	1.52 (.060)	2.84 (.112)	Standard
	DFP-CN7 DCP-CN7	2.41 (.095)	3.63 (.143)	Standard
	DFP-CNL3 DCP-CNL3	0.76 (.030)	2.03 (.080)	Long Reach
	DFP-CNL4 DCP-CNL4	1.02 (.040)	2.28 (.090)	Long Reach
	DFP-CNL5 DCP-CNL5	1.27 (.050)	2.64 (.104)	Long Reach

F = FR4 / Fiberglass, for most standard applications T = Temperature Sensitive C = Ceramic for high thermal demand applications.