



### Hauptmerkmale

Produktbereich	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZC2J
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XC2J
Zugehöriges Gehäuse	ZC2JD1 ZC2JC1 ZC2JC28 ZC2JD2 ZC2JC2 ZC2JC18
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen

### Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Ohne
Produktgewicht	0,2 kg
Material des Frontelements	Metall

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	9,4 cm
VPE 1 Länge	4,8 cm
VPE 1 Gewicht	214,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,193 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------