

Videolinspector 3D



1 m
DOF 2.5...10 cm

Professionelles Videoinspektionssystem mit 3D-Kamera und individuell beweglichem Kamerakopf

Rev19W05



Manuelle 3D-Steuerung

Individuell beweglicher Kamerakopf

- Manuelle 3D-Steuerung des kleinen Titan-Kamerakopf (ø 6 mm) mit großem 210° Verstellbereich
- Problemlokalisierung: Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabeln etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen, dank der LED-Beleuchtung.
- Ideal für unzugängliche Stellen durch den kleinen Kamerakopf (ø 6 mm)
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Keramik Hochleistungs-LED's
- Fremdlichtreduzierung: Kontrastreiches TFT Display, das auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung bietet.
- Bildrotation in 90° Schritten
- REC-Funktion Bild und Video: Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden.
- Betrieb externer Monitore über HDMI Anschluss
- Funktion zur Formatierung der SDHC-Speicherkarte
- Micro-USB-Anschluss zum Laden des Akkus
- Austauschen der Kameraeinheit möglich
- Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
- Robuster, langlebiger Verstellmechanismus
- Hold Funktion: Standbild
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch 1 m lange Kamera
- Hochwertiger, langlebiger Flexschlauch

TECHNISCHE DATEN

KAMERAKOPF / KABEL	ø 6 mm, IP 68 (Tauchtiefe 2 m, 60 Min.)
KAMERAFOKUS	F2,5 cm - F10 cm
KAMERATYP	CMOS Bildsensor
SICHTFELD	85°
SCHÄRFENTIEFBEREICH	2,5 ... 10 cm
BILDSCHIRMTYP	3,5" TFT Farbdisplay
AUFLÖSUNG KAMERA	960 x 720 Pixel
AUFLÖSUNG DISPLAY	720 x 480 Pixel
AUFLÖSUNG BILD / VIDEO	690 x 720 Pixel
BILDFORMAT / VIDEOFORMAT	JPEG / BMP / MP4
LED	7 Helligkeitsstufen
BELEUCHTUNGSSTÄRKE	20.000 Lux
ZOOM	4-fach Digitalzoom in 10% Schritten
SPEICHER	Unterstützt SDHC-Card bis max. 8 GB
LÄNGE FLEXSCHLAUCH	1 m
ANSCHLÜSSE	Micro USB
SONSTIGES	12 Sprachen auswählbar
STROMVERSORUNG	Li-Ion Akkupack 3.7V / Netzteil 5V / 2A
LADEZEIT	ca. 4 Std.
BETRIEBSDAUER	ca. 3,5 Std.
ARBEITSBEDINGUNGEN	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 20 ... 85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-20°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
GEWICHT (inkl. Akkupack und Flexschlauch)	0,5 kg



Videolinspector 3D

- inkl. Transportkoffer
- + Li-Ion Akkupack
- + USB-Ladekabel
- + HDMI-Kabel
- + 8 GB Micro-SD-Karte
- + Card Reader

Verpackungsgröße (B x H x T)
420 x 150 x 340 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Videolinspector 3D	082.270A	4 021563 708208	1

