


## EX-KVM-25-W-12

Ex-Kabelverschraubung 6-kant, Messing, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material Kabelverschraubung</b>	Messing
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	120 °C
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP67
<b>Zündschutzart</b>	Ex e, Ex tb
<b>Ex-Zertifikat</b>	IECEx, ATEX
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	25
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	11 mm
<b>Ø Kabel min</b>	10 mm
<b>Ø Kabel max</b>	12,5 mm
<b>Schlüsselweite SW1</b>	24 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	29 mm
<b>Schlüsselweite SW2</b>	29 mm
<b>Eckmaß E1</b>	33 mm
<b>Eckmaß E2</b>	40 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	43 mm - 47 mm
<b>Install. Drehmoment Stutzen</b>	10 N m
<b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>	10 N m
<b>Oberfläche</b>	Blank
<b>Bestellnr. blank</b>	10030022
<b>Typ</b>	EX-KVM-25-W-12
<b>Verpackungseinheit</b>	1

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

30.08.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com