


Parallelbausatz EAMM-U-60-D32-42B/C-91-S1

Teilenummer: 1577380

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	26,7 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,07 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1,140 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform