

Festo AG & Co. KG

8059019

Parallelbausatz

EAMM-U-86-S48-70GA-177

passend für Elektrische Antriebe.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5000 1/min
Lagertemperatur	-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Massenträgheitsmoment	175 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,25 Nm
Übertragbares Drehmoment	9,5 Nm
Produktgewicht	3300 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	70GA
Werkstoffhinweis	RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG