

avidsen



SUPPORT
CALL



GUARANTEE


ÉLIA FARB-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Einfach zu installierende und nachhaltige Video-Türsprechanlage

Ref. 112290



100m



Für alle Wohnumgebungen geeignet



Konzipiert für Langlebigkeit



Umweltfreundlich

EMPFANGEN SIE IHRE GÄSTE GANZ BEQUEM

Die Video-Türsprechanlage Élia mit 7-Zoll-Bildschirm und Türsprechanlage aus Aluminium ist umweltfreundlich und auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie besteht zum Großteil aus recycelten Materialien. Dank der doppelten Bedienfunktion Türschloss oder Tor sowie der Nachtsicht bietet sie alle Funktionen einer modernen Video-Türsprechanlage. Die Entfernung zwischen Wohnung und Tor kann bis zu 100 m betragen, sodass sich die Video-Türsprechanlage Élia an alle baulichen Gegebenheiten anpassen lässt. Schlicht und ansprechend im Design fügt sich diese Video-Türsprechanlage harmonisch in jede Wohnlandschaft ein.




Umweltfreundlich



Witterungs-
beständig



2-Draht-
Anschluss



Reichweite



Door Check



Nacht-
sicht



Größe
des Bildschirms



Touch-
Tasten



POLARITY
PROTECT



Anzahl
der Klingeltöne



Design
Made in France

PRODUKTVORTEILE

Ökologisches Design

- Verarbeitung aus 70 % recyceltem Kunststoff, Türsprechanlage aus 100 % recyceltem Aluminium
- Die Türsprechanlage wird vom Monitor gespeist (keine zusätzliche Stromversorgung und keine Batterien erforderlich)

Konzipiert für Langlebigkeit

- Witterungsbeständig (IP44)
- 3 Jahre Garantie

Für alle Wohnumgebungen geeignet

- Bis zu 100 m Entfernung zwischen Tor und Eingangstür
- Dank 2-Draht-Technik einfache und schnelle Installation (z. B., wenn eine Anlage ersetzt werden soll)
- Steuert Ihren Türöffner UND Ihren Torantrieb (kompatibel mit allen Marken)

Bedien- und Installationskomfort

- Nachtsicht dank Infrarot-LEDs
- Hintergrundbeleuchtung des Namensschildes
- 7-Zoll-Bildschirm mit Touch-Tasten
- Polarity Protect: Schützt Ihre Video-Türsprechanlage gegen falsches Anschließen
- Door Check: Diskrete Inaugenscheinahme Ihrer Eingangstür



MIT FOKUS AUF ÖKOLOGISCHES DESIGN

Die Video-Türsprechanlage **Élia** von Avidsen ist im Sinne der Nachhaltigkeit gestaltet. Das Gerät ist aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt und **der Karton der Verpackung stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.**

Der Bildschirm besteht aus zu 70 % recyceltem Kunststoff und die Türsprechanlage aus zu 100 % recyceltem Aluminium.





RECYCLED
ALUMINIUM
100 %



RECYCLED
PLASTIC
70 %


TECHNISCHE MERKMALE

Verkabelung	2-Draht-Technik
Maximaler Abstand	100 m
Steuerung	Türöffner UND Tor
Klingelton	6 Klingeltöne Geräuschpegel: 85 dB
Merkmale Monitor	Diagonale: 7 Zoll (18 cm) Auflösung: 800 x 480 px Montage: Wand
Merkmale Türsprechanlage	Sensor: C-MOS Farbe 600 TVL Blickwinkel: 100° Nachtsicht: Unsichtbare IR-LEDs Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Steuerung Türöffner: max. 12 V/1,1 A Steuerung Tor: Schaltvermögen max. 12 V/2 A Montage: auf Putz
Einstellungen	Helligkeit, Kontrast und Klingel-Lautstärke
Ausführung	Monitor: weißer Kunststoff zu 70 % recycelt Türsprechanlage: zu 100 % recyceltes Aluminium
Elektrische Eigenschaften	17 V DC/1,5 A
Elektrischer Anschluss	Steckernetzteil
Betriebstemperatur	-20 °C/+60 °C
Verwendung	Monitor: innen Türsprechanlage: außen (IP44)
Merkmale des Einzelprodukts	Abmessungen Monitor: 124 (H) x 218 (B) x 19 (T) mm Abmessungen Türsprechanlage: 156 (H) x 70 (B) x 39 (T) mm




INHALT DES SETS

- 1 7-Zoll-Farbmonitor
- 1 Türsprechanlage, die zur Straßenseite hin montiert wird
- 1 Netzversorgung
- 1 Wandhalterung für den Monitor
- Befestigungsschrauben
- 1 Schnellstartanleitung



SCHALTPLAN



Benötigen Sie Hilfe?

Avidssy

beantwortet Ihre Fragen unter
www.avidssen.com



3345111122904