

# Schlagschrauber 1"

## 3942B2Ti

Druckluft-Schlagschrauber 1" Titanium



1" Druckluft-Schlagschrauber Ingersoll Rand 3942B2Ti für schwerste Wartungs- und Reparaturarbeiten. Stärkster und haltbarster Mechanismus, gerade Ausführung, Titanium-Technologie

- Maximales Drehmoment 4406 Nm bei 10,5 kg Gewicht
- TwinHammer Doppelschlagwerk
- Bias-Leistungsverstärkung beim Lösen
- Bronze-Endplatten für ultimative Korrosions- und Verschleißbeständigkeit
- Herausragende Leistung dank 7-Lamellen-Motor.

### Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1
Max. Drehmoment (Nm)	4406
Arbeitsdrehmoment (Nm)	1355-2851
Anschlussgewinde (Zoll)	1/2
Schraubengröße	M39
Gewicht (kg)	10,5
Gesamtlänge (mm)	362
Mindestschlauchweite (mm)	19
Steckschlüsselsicherung am Vierkant	Loch/Ret-Ring
Totmannschalter	ja

## 3942B2Ti

Druckluft-Schlagschrauber 1" Titanium



SK8M4L

Steckschlüsselsatz für  
Schlagschrauber



1-026

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" -  
normale Ausführung - SW 26mm



1-030

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" -  
normale Ausführung - SW 30mm



1-032

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" -  
normale Ausführung - SW 32mm



1-036

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" -  
normale Ausführung - SW 36mm