

Laufkatze

Zuglast 3000 kg, Flanschbreite 100 - 205 mm

Artikelnummer: 149171



Handlaufkatze

Traglast 3000 kg

Laufkatze

- Zuglast 3000 kg
- Flanschbreite 100 - 205 mm
- Bauhöhe 263 mm
- Tiefe 332 mm
- mindestens 1,3 m Kurvenradius
- aus Stahl in rot
- Laufräder in schwarz
- optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen
- Abstand zwischen Einhängung und Träger 88 mm, Breite der Hakenaufhängung 46 mm
- Gewicht 30 kg

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Breite Hakenaufhängung	46 mm
Hebezeugtyp	Laufkatze	Abstand Einhängung/Träger	88 mm
Zuglast	3000 kg	min. Kurvenradius	1,3 m
Flanschbreite	100-205 mm	Farbe	rot
Material	Stahl	Farbe Laufrad	schwarz
Bauhöhe	263 mm	Laufräder Laufeigenschaft	optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen

Tiefe 332 mm

Gewicht 30 kg

Dazu passt auch ...

149457



Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung