

**Hymer**

## **Mehrzweck-Kombileiter**

**SC 40**

3 x 8 profilierte Sprossen, Holmlänge  
2,35 - 5,43 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 157725



**HYMER**



## **Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 40**

### **3-teilig**

Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 8 profilierte Sprossen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 5,79 m / 4,09 m
- Holmlänge 2,35 - 5,43 m
- Breite 355 - 1005 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 15 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Länge Holm	2,35-5,43 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,79 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	4,09 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	3 x 8	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-1005 mm	Gewicht	15 kg

## Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg