

Sackkarre

Traglast 50 kg, Schaufel Breite x Tiefe 270 x 310 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb, Räder mit Gummi-Bereifung

Artikelnummer: 272232



Sackkarre

- Traglast 50 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 270 x 310 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
- Bügelgriff
- Räder mit Gummi-Bereifung
- Rad Ø 180 mm
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Sackkarre	Bereifung	Gummi
Traglast	50 kg	Rad-Ø	180 mm
Schaufelbreite	270 mm	Sicherheitsgriff	nein
Schaufeltiefe	310 mm	Höhe	1000 mm
Material	Stahlrohr	Breite	420 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Tiefe	500 mm
Farbe	gelb	Garantie	5 Jahre
klappbar	nein	Gewicht	4 kg

Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
227893		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 46, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm