

## RAPIDLIFT Etagenwagen



Traglast 120 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 750 x 480  
mm, Gestell verchromt in RAL5017  
Verkehrsblau, Räder mit Vollgummi-  
Bereifung



Artikelnummer: 400737

## RAPIDLIFT Etagenwagen

### Traglast 120 kg

Etagenwagen

- Traglast 120 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 750 x 480 mm
- Höhe 860 mm
- Gestell verchromt in RAL5017 Verkehrsblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

|                   |                |                     |                             |
|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Transportgerät    | Transportwagen | Etagenausrichtung   | gerade                      |
| Wagentyp          | Etagenwagen    | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen    |
| Ladeflächenlänge  | 750 mm         | Bereifung           | Vollgummi                   |
| Ladeflächenbreite | 480 mm         | Rad-Ø               | 100 mm                      |
| Höhe              | 860 mm         | Rad Ausstattung     | Lenkrollen mit Feststellern |

|                      |                |                    |                         |
|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| Etagenhöhen mm       | 140/655        | elektrisch leitend | nein                    |
| Etagen Anzahl        | 2 Stück        | Schiebebügel       | 2 Stück                 |
| Traglast             | 120 kg         | klappbar           | nein                    |
| Material Plattform   | Stahlblech     | Radanordnung       | rechteckig              |
| Oberfläche Plattform | mit Gummibelag | Oberfläche         | verchromt               |
| Aufbauten            | keine          | Farbe              | verkehrsblau // RAL5017 |
| Material             | Stahl          | Anlieferung        | zerlegt                 |
| Euronorm             | nein           | Gewicht            | 21 kg                   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 215911 |    | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm  |
| 221143 |    | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9   |
| 221309 |    | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 369099 |   | Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in blau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in blau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung |
| 503397 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 154 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen, in grau  |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm  |
| 527618 |  | Euronorm-Koffer, Höhe x Länge x Breite 130 x 400 x 300 mm, Inhalt 11 l, Mit Besteckeinsatz, Aus Polyethylen in blau, Mit Scharnierdeckel   |
| 532084 |  | Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform offen, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung  |