


Die Lösung für den industriellen Einsatz

Die Modellreihe MH 7P zeichnet sich durch niedrige Betriebs- und Wartungskosten, Robustheit, Haltbarkeit und hohe Reinigungswirkung aus. Die Heizkosten werden dank des preisgekrönten EcoPower Wärmetauschersystems mit einem Wirkungsgrad > 92% gesenkt. Die bewährte C3-Pumpe und der Motor mit 1450 U/min verringern das Arbeitsgeräusch und sorgen für lange Lebensdauer. Der MH 7P hat eine sehr leistungsfähige Pumpeneinheit: das Pumpen-Kraftwerk ist eine Axialkolbenpumpe mit Keramikkolben und Messingzylinderkopf. Diese lang erprobte Technik wird beim MC 7P und MH 7P eingesetzt. Der patentierte Regelsicherheitsblock überwacht den Volumenstrom, dadurch gibt es keinen Trockenlauf der Pumpe und bei Heißwasserbetrieb absolute Sicherheit gegen gefährliche Überhitzung. Der EcoPower Wärmetauscher bietet eine Top Leistung von 124 kW. Die Gesamtlänge der Heizschlange beträgt 46 Meter. Beim MH 7P gibt es einen einfachen Zugang zur C3 Pumpe und zum Regelsicherheitsblock. Bei den X-Modellen wird eine Schlauchtrommel aus Stahl eingesetzt. Der Flammboden ist eine Komposition aus formgepresster keramischer Isolation und integrierter Nachheizfläche aus hochhitzebeständigem Keramik.















Picture shown may not represent model quoted

- EcoPower Wärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von 92 %
- 4 Kolbenpumpe C3 mit Vollkeramikkolben. Geringe Betriebskosten
- 1450 U/min Motor mit niedrigem Schalldruckpegel
- QuickService Konzept senkt Wartungskosten.
- Übersichtliches Bedienfeld: alle Bedienelemente an einem Ort
- Ergo Zubehörsystem für zusätzlichen Bedienkomfort
- Duo Motor System
- Anti- Kalk Einrichtung

Die starke und robuste Modellreihe MH 7P vereint niedrige Betriebskosten, einfache Bedienung, leisen Betrieb und hohe Reinigungswirkung. MH 7P ist die ausgezeichnete Modellreihe im Premium-Segment.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-175/1260 P (NEPTUNE 7-63)
	Ergo System Coupling and Adapter			
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•
	High Pressure Female Coupling			
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•
	High Pressure Hose, DN10			
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	•
	Sprühpistole			
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•
	Tornado 3000 Strahlrohr			
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	•
	Tornado Nozzle with Indication Ring			
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	1	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Lösung für den industriellen Einsatz

Modell	MH 7P-175/1260 P (NEPTUNE 7-63)
Artike-Nr.	301000826
Produkteigenschaften	
Keramikkolben	•
Automatik standby	•
Eco Power Wärmetauscher - hocheffizient	•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.	•
Quick Service - innovatives Konzept	•
C3 4-Keramikkolbenpumpe	•
Ergo Zubehörsystem	•
Schlauchtrommel	
Kabeltrommel	
WKD - Reinigungsmitteldosiersystem	•
Robustes Stahlfahrwerk und Rahmen	•
Kraftstoffanzeige	•
Pumpenölkontrollsystem	•
Service-Anzeige	•
Anti-Kalk Anzeige	•
Flammüberwachung	•
Technische Spezifikationen	
	MH 7P-175/1260 P (NEPTUNE 7-63)
Druck (bar/MPa)	175/17,5
Reinigungswirkung (kg/f)	6,3
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Leistungsaufnahme (kW)	8,3
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/15
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.)	1260/1170
Wassertemperatur (°C)	90-150
Netzkabel (m)	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/Std.)	5,4
Brennstofftank (l)	35
Reinigungsmitteltank (l)	A: 15 + B: 10
Düsengröße	0680
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Anzahl der Kolben	4
Keramikkolben	X
Abmessungen L x B x H (mm)	1190x702x987



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.






Die Lösung für den industriellen Einsatz

Technische Spezifikationen

MH 7P-175/1260 P
(NEPTUNE 7-63)

Gewicht (kg)	217
Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/EU (LwA)	93






● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-175/1260 P (NEPTUNE 7-63)
 Special Nozzle			
Behälterreinigungsdüse	15861	1	○
Breitdüse 1/8-27NPT 50	6692	1	○
Düsengehäuse	5888	1	○
Schutzkappe	18430	1	○
Standard Düse	2802696	1	○
Vario-Düse HL-1 1/8-27NP	56829	1	○
 Schläuche und Verbindungen			
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○
Verbindungsstück	1719	1	○
 High Pressure Male Coupling			
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○
Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○
Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○
 High Pressure Female Coupling			
"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○
Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○
Schlauchanschluss	32541	1	○
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	●
 Standard Nozzle 25° 1/8" NPT			
Düse 2507	2507	1	○
 Sandstrahlen			
Armex Pulver	5218617	1	○
Düse (VSB Lanze)	6400379	1	○
Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	○
Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	1	○
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.








Die Lösung für den industriellen Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-175/1260 P (NEPTUNE 7-63)
VSB,Strahlmittelsonde	6400375	1	o
 Reinigungsmittel			
ACIDO 10 l	81204	1	o
Aktiv Wachs 10 l	81177	1	o
Allosil 10 l	81237	1	o
Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	o
Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	o
Auto Aktiv 10 l	81136	1	o
Combi Active Universalreiniger 10 Liter	81172	1	o
Intensiv 10 l	81137	1	o
J25 Multi 10l	80923	1	o
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	o
RIM TOP 10 l	80935	1	o
Saphir / Autoshampoo	81180	1	o
Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	o
SUPER PLUS 10 l	81170	1	o
 Waschbürsten			
Bürsteneinsatz	10356	1	o
Lanzenbürste L1550mm	6400088	1	o
Reinigungsbürste lang	6400087	1	o
Waschbürste	14202	1	o
 Externe Bedienelemente			
Fernbedienung 1xChemie	301001355	1	o
Fernbedienung komplett	301001356	1	o
Zähler-H 24V50Hz 7st.	42628	1	o
 Drain and Pipe Cleaning			
Abflussreiniger 06,20m	6401268	1	o
Düse	46921	1	o
Düse rotierend D1	46918	1	o
Rohrreinigungsdüse 06	2800894	1	o
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	o
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	o
Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	o
 FlexoPower-Strahlrohr			
FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	o
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.









Die Lösung für den industriellen Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-175/1260 P (NEPTUNE 7-63)
 FlexoPowerJet-Düse	63251	1	o
 Filter Hochdruckreiniger			
Filterpatrone für Fein-	1104041	1	o
Wasserfilter 50m CON	1604461	1	o
WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	o
Wasserfilter mit Geka	106402200	1	o
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10			
HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	o
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	o
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	o
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	o
HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	o
 High Pressure Hose, DN10			
HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	o
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	o
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	o
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	o
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	o
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	•
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	o
HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	o
Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	o
Schlauch 25m	1402080	1	o
 High Pressure Hose, DN8			
HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	o
HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	o
 Ergo System Coupling and Adapter			
Anschlussstück	1600493	1	o
Kupplungssatz	101119499	1	o
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	o
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	o
 Rotierende Waschbürsten			
Bürste rotierend lang	6400016	1	o
Messing Borsten	6401433	1	o
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die Lösung für den industriellen Einsatz





Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-175/1260 P (NEPTUNE 7-63)
 Washbürstenkopf	6401431	1	○
 Spezial-Strahlrohr			
Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○
Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○
 Schlauchtrommel			
Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	○
Reinigungswagen	6401094	1	○
Schlauch-/Kabeltrommel 30	301001130	1	○
Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○
Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1	○
 Injector and Foam Sprayer			
HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○
Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○
Injektor 03 kpl.	6401247	1	○
Schauminjektor	6401244	1	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○
 Sonstiges			
Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○
CRANE LIFTING BRACKET W. EYE COMP.	301001851	1	○
Kranhaken Neptune	301001090	1	○
Schlammsauger kpl. 0065	6402018	1	○
 Sprühpistole			
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●
ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○
Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○
Seitenhandgriff für	106402110	1	○
 Tornado Nozzle with Indication Ring			
Düsenschutz	106402425	1	○
HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	1	●
 Kurz-Strahlrohr			
Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

16825

Die Lösung für den industriellen Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-175/1260 P (NEPTUNE 7-63)
 Tornado 3000 Strahlrohr			
TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	●
TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr			
POWERSPEED VARIO PLUS	106403095	1	○
POWERSPEED VARIO PLUS	106403096	1	○
POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403025	1	○
 Universal-Strahlrohr			
UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○
 Oberflächenreinigung - rotierend			
HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○
HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○
HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○