



LED E14 T15X48 24-28V AC/DC 2.4W (19W) 180lm 830

Artikelnummer 80100040587

BAI LED Kompakt E14 Röhre 15x48mm 24-28V AC/DC 2.4W 3000K 180lm (19W)
20000h Anzeige- und Signallampe

Kompakte und leistungsstarke LED-Anzeige & Signallampen, um herkömmliche
Miniaturlampen zu ersetzen. Nicht geeignet für Signalsäulen.



Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	Anzeige- und Signallampe
Produktname	80100040587
Marke	Bailey
Produktserie	LED Compact
Produkttyp	Tube E14 LV

Attribute für Klassifikation

Energieeffizienzklasse	G
Mittlere Nennlebensdauer [h]	20000
Nennstrom [mA]	95
Geeignet für Rundumleuchte	Nein
Geeignet für Anzeigezwecke	Nein
Geeignet für Taschenleuchten	Nein
Gesamtlänge [mm]	48
Durchmesser [mm]	15
Farbtemperatur [K]	3000
Farbe	weiß
Xenon	Nein
Krypton	Nein
Halogen	Nein
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Technologie	LED
Socket	E14
Lichtstrom [lm]	180
Lampenspannung [V]	24 - 28
Lampenleistung [W]	2.4 - 2.4