

APEM

www.apem.com

APEM BRINGT EINEN NEUEN WASSERDICHTEN WIPPSCHALTER AUF DEN MARKT.
IDEAL FÜR DEN EINBAU AN STEUERGRIFFEN
ZUR ERLEICHTERUNG DER FAHRTRICHTUNGSSCHALTUNG.

Serie FNR

Mit diesem Wippschalter bietet APEM einen maximalen Benutzerkomfort und garantiert höchste Effizienz bei sehr intuitiver Betätigung

PANEL
SWITCHES

PCB SWITCHES

LED INDICATORS

JOYSTICKS

SWITCH PANELS

FOKUSMÄRKTE

DIE SERIE FNR IST BESONDERS FÜR SCHWIERIGE EINSATZBEDINGUNGEN BESTIMMT UND EIGNET SICH HERVORRAGEND FÜR ALL-IN-ONE-JOYSTICK-STEUERUNGEN.



SERIE FNR

VOLLKOMMEN WASSERDICHTER
WIPPSCHALTER

VORTEILE FÜR DEN KUNDEN

- Hervorragende Dichtheit bei schwierigen Einsatzbedingungen.
- Sehr einfache Integration und Montage: bündiger Einbau, runde Form (\varnothing 22 mm) und integrierter LED-Leistungswiderstand.
- Für eine Montage an der Vorderseite des Joysticks oder am Griff konzipiert.
- SIL 2-kompatibel: Die Serie FNR hilft Ihnen, das erforderliche Sicherheitsniveau für Ihre Endanwendung zu erreichen.
- Mit einem B10d-Wert von 1 Million Schaltspielen können die Wippschalter der Serie FNR eine sehr geringe Ausfallrate garantieren.

ANPASSUNGS- MÖGLICHKEITEN

- Hintergrundbeleuchtung (in 5 möglichen Farben)
- Kennzeichnungen
- Zusätzliche Abdichtung
- Kabelausgang (Typ, Länge), Anschlüsse




VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Eindeutige Statusanzeige: Die Schalterstellung und/oder die Hintergrundbeleuchtung des Symbols ermöglichen eine klare Erkennung des Schaltzustands der verwendeten Funktion.
- Optimierte Ergonomie und hervorragendes haptisches Feedback: komfortable und effiziente Betätigung, auch bei wiederholtem Gebrauch.

HAUPTMERKMALE

- SIL 2-kompatibel
- B10d-Wert von 1 Million Schaltzyklen
- IP69K
- Integrierter LED-Leistungswiderstand
- Rastende oder tastende Schaltfunktion
- Kabelausgang, Lötahnenausgang oder Anschlüsseausgang

→ Flat



● Die Produkt-Webseite besuchen

● Datenblatt herunterladen

KONTAKTANGABEN

BENELUX +32 27 25 05 00 - sales@apem.be

CHINA +86 21 6076 1355 - apem@apem.com.cn

DÄNEMARK +45 44 97 33 66 - danmec@mec.dk

FRANKREICH +33 563931498 - commercial@apem.fr

DEUTSCHLAND +49 8945991133 - info@apem.de

ITALIEN +39 0172 74 3170 - apem.italia@apem.it

SCHWEDEN +46 8 626 38 00 - info@apem.se

VEREINIGTES KÖNIGREICH +44 1 844 202400 - sales@apem.co.uk

USA - HAVERHILL +1-978-372-1602 - info@apem.com

USA - VISTA +1-760-598-2518 - info@apem.com



www.apem.com