



Han® 3 A RJ45 10G Cat. 6 – Wanddurchführungen

Vorteile

- Kompaktes und robustes Design
- 360° Schirmung
- Einfache Montage
- Übertragungskategorie Cat. 6, Übertragungsklasse E_A, geeignet für 1/10 Gigabit Ethernet
- RJ45 steckkompatibel
- Kodierung (4 Varianten) möglich

Technische Kennwerte

Anzahl Ports	2 / 1x Han® 3 A RJ45 (IP 65 / IP 67) 1x RJ45 (IP 20)
Übertragungseigenschaften	Kategorie 6 / Klasse E _A nach ISO/IEC 11 801:2002, EN 50 173-1
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s
Schirmung	Voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Montage	Schraubbar an Gehäusewände
Schutzart	IP 65 / IP 67
Steckzyklen	mind. 500
Temperaturbereich	-40 °C ... +70 °C
Gehäusematerial	
Kunststoff-Version	Polycarbonat, schwarz, UL 94 V-0
Metall-Version	Zinkdruckguss, pulverbeschichtet

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Zeichnung	Maße in mm
-------------	----------------	-----------	------------

Wanddurchführungsset, 8-polig

Kunststoff-Version, schwarz	09 45 225 1560
Metall-Version Standard, grau	09 45 215 1560
Metall-Version M, schwarz	09 45 215 1561

Metall-Version Standard, grau, mit selbstschließender Schutzkappe	09 45 215 1562
---	----------------

Han® 3 A RJ45 10G-Einsatz Cat. 6 (kann mit Han® 3 A Gehäusen kombiniert werden)

09 45 200 1560

Han® 3 A RJ45-HIFF Adapter

zur Montage aller HIFF Einsätze wie dem HARTING RJ Industrial® 10G RJ45-Koppler oder dem Ha-VIS preLink® RJ45 in Han® 3 A Gehäusen

09 45 515 0024

