



Starker und robuster,
ungefütterter,
hitzebeständiger
Schweißerhandschuh
aus hochwertigem
Ziegenleder.

 **TEGERA® 118A**


Entdecke mehr

BESTÄNDIG GEGEN SCHWEISSFUNKEN UND SCHLEIFSPRITZER

Starker und robuster, ungefütterter, hitzebeständiger Schweißerhandschuh aus Vollnarben-Ziegenleder und Rinder-Spaltleder. Widersteht Schweißfunken, Schleifspritzern und Kontaktwärme bis 100 °C. Verstärkte KEVLAR® Nähte und verstärkter Zeigefinger. Perfekt für Schweißer.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Gute Passform
- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer
- Verstärkter Zeigefinger
- Verstärkte Nähte

SCHÜTZT VOR/GEGEN

verbrennungen, verletzungen durch hitze, verschleiß,
blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

ganzjähriger gebrauch, warme bereiche, schmutzige
bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

werkstattarbeiten, metallarbeiten, schweißerarbeiten,
arbeit mit heißen gegenständen, bergbauarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication,
automotive

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Schweißerhandschuhe

KATEGORIE Cat. III

HANDFLÄCHE MATERIAL Vollnarben Ziegenleder

OBERHAND-MATERIAL Spaltnarben Rindleder

FUTTER Ungefüttert

LÄNGE 310-360 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

FARBE Gelb, Weiß

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/60

VERPACKUNGSARTEN Faden

VERSCHLUSSART mit 180° Gummizug im bund

STULPENMODELL Sicherheitsbündchen

MATERIAL STULPE Leder

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Leder, Naturlatex

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



Information/UIS

EN 12477:2001+A1:2005



EN 407:2020
412X4X



EN
388:2016+A1:2018
3121X

EN ISO 21420:2020

EN 1149-2:1997
R > 1,0 x 10⁵ Ω

Typ B

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	118A-7	7340118312781
8	118A-8	7340118312804
9	118A-9	7340118312828
10	118A-10	7340118312729
11	118A-11	7340118312743
12	118A-12	7340118312767

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com