

# Händedesinfektion, Seife und Lotion

## Universalspender 500



Für alle alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotions geeignet. Spenderfüllung mit marktüblichen Standardflaschen. Einstellbare Dosierung.

### Universalspender 500

|                             | CWS Typ | Pumpe |
|-----------------------------|---------|-------|
| > Aluminium eloxiert        | 718     | C, E  |
| > Aluminium Weiß (RAL 9016) | 713     | C, E  |
| > Edelstahl                 | 715     | C, E  |

C: Pumpe Edelstahl, flexibles Ansaugrohr Kunststoff / E: Pumpe Edelstahl, festes Ansaugrohr Edelstahl

### System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotions befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Gehäuse Aluminium mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet, oder aus Edelstahl matt gebürstet. Lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen. Spender sind spülmaschinengeeignet und bis 121 °C, 1 bar autoklavierbar (Kunststoffschlauch vorher entfernen). Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe, mit flexiblem Kunststoff- oder geradem Edelstahlsaugrohr. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk: max. = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min. = 0,9 ml). Alle Spender wahlweise auch mit kurzem Hebel. E-Version auch mit extra langem Armhebel bestellbar.

### Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500, Format: 300 × 82 × 225 mm für marktübliche 500-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion. Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium\* mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Edelstahldosierpumpe mit flexiblem, austauschbarem Kunststoffansaugrohr\*\*, Dosierung einstellbar (max. – mittel – min.). Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, Typ 718 C  
Für Erstfüllung beispielsweise: Fabrikat Desinfektionsmittel, Typ 478

### Ausschreibungsalternativen:

|                                  | Typ | Pumpe |
|----------------------------------|-----|-------|
| * Universalspender 500           | 713 | C, E  |
| * Aluminium Weiß (RAL 9016)      | 715 | C, E  |
| * Edelstahl                      | 718 | E     |
| ** mit geradem Edelstahlsaugrohr |     |       |

### Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel.  
Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ und „Händedesinfektion“.

### Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm (bei Modell C + E). Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- > 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- > 4 Schrauben, 4 × 35 mm, 4 U-Scheiben

### CWS Verschlussblende:

Typ 718 B (Seite 73)

Alternativfüllungen entnehmen Sie unserer Gesamtübersicht ab S.87.

