

# GeoSpider GREEN – Der Bodenlaser



Der beste Freund des Fliesenlegers - jetzt in Grün!



 grüner Laser

## 2 HERVORRAGEND SICHTBARE GRÜNE LASERLINIEN IM 90°-WINKEL ZUEINANDER

Ideal für alle Bodenbelagsarbeiten wie Fliesen, Laminat, Vinyl, Teppich, etc.

- **Arbeitsbereich 40 m\***
- Beliebige Winkel von 0-360° einstellbar
- 360°-Teilung und Seitenfeintrieb zur optimalen Achsausrichtung
- Dosenibelle zur manuellen Nivellierung auf unebenen Untergründen

## TECHNISCHE DATEN

Genauigkeit	± 3 mm / 10 m
Genauigkeit 90° Winkel	± 3 mm / 10 m
Arbeitsbereich	Ø 40 m*
Staub-/Wasserschutz	IP 52
Laserklasse	2
Stromversorgung	4 x AA Alkaline
Betriebsdauer	5 h
Temperaturbereich	-10°C - +45°
Abmessungen (Gerät mit Batterien)	1,25 kg

## EIGENSCHAFTEN

- **Hervorragend sichtbare grüne Laserlinie**
- Perfekte Sichtbarkeit der Laserlinien durch neue Technologie
- Höhenverstellbare Beine zur Optimierung des Arbeitsbereiches
- Laserlinien einzeln schaltbar
- Seitenfeintrieb im Bereich von ± 5° zur exakten Achsausrichtung
- Laserkopf 360° drehbar mit 360°-Teilung zur Darstellung beliebiger Winkel
- Eingebaute Dosenibelle zur exakten Nivellierung auf unebenen Untergründen

ARTIKEL-NR. 552000

## LIEFERUMFANG

- 4 x AA Alkalinebatterie
- Magnetische Zieltafel
- Tragetasche

## UVP OHNE MWST.

199 €

## EAN

4045921011199

\* abhängig von Raumhelligkeit