

# 1602 - Admi®Clear TX



Transparenter PVC-Schlauch mit Einlage / Druckluftschlauch. Geeignet für Luft, alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser. Geprüfte Qualität, für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EC (Stimulanzen: A/B/C/D2), EU-Verordnung 10/2011 und 174/2015 geeignet. Vor Ersteinsatz unbedingt sorgfältig reinigen. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigelegte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten.

ke-Artikel: Komplett eingebunden als Druckluftset mit Druckluft-Steckkupplungen.

Seele: PVC, glasklar, glatt

Decke: PVC, glasklar, glatt

Druckträger: hochfestes Synthesegearn

Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1602- 4- 50	4 x 3,0	50	30 / 90	0,084	MT	4006918304045
1602- 6- 50	6 x 3,0	50	20 / 60	0,108	MT	4006918304069
1602- 8- 50	8 x 3,0	50	20 / 60	0,132	MT	4006918304083
1602- 9- 50	9 x 3,0	50	20 / 60	0,144	MT	4006918304090
1602-10- 50	10 x 3,0	50	20 / 60	0,156	MT	4006918304106
1602-12- 50	12 x 3,0	50	12 / 36	0,180	MT	4006918304120
1602-13- 50	13 x 3,0	50	12 / 36	0,192	MT	4006918304137
1602-16- 50	16 x 3,5	50	10 / 30	0,275	MT	4006918304168
1602-19- 50	19 x 3,5	50	10 / 30	0,315	MT	4006918304199
1602-25- 25	25 x 4,0	25	8 / 24	0,464	MT	4006918304250
1602-30- 25	30 x 4,0	25	7 / 21	0,544	MT	4006918304304
1602-32- 25	32 x 5,0	25	7 / 21	0,740	MT	4006918304328
1602-38- 25	38 x 5,0	25	6 / 18	0,860	MT	4006918304380
1602-45- 25	45 x 5,0	25	5 / 15	1,000	MT	4006918304458
1602-50- 25	50 x 5,0	25	5 / 15	1,100	MT	4006918304502
1602- 6-10ke	6 x 3,0	10	BD 20	1,090	ST	4006918304618
1602- 8-10ke	8 x 3,0	10	BD 20	1,420	ST	4006918304816
1602- 9-10ke	9 x 3,0	10	BD 20	1,542	ST	4006918304915