

**Artikelnummer:** 155718

**Kurzbeschreibung:** Werkplaatswagen Projahn ECOBlue, 6 afsluitbare vakken, tot 400 kg, voorzien met gereedschap, staal gepoedercoat



**Langbeschreibung:** Werkplaatswagen Projahn ECOBlue, 6 afsluitbare vakken, tot 400 kg, voorzien met gereedschap, staal gepoedercoat: De hoogwaardige werkplaatswagen ECOBlue van Projahn is uitgerust met in totaal zes laden en wordt compleet met uitgebreid gereedschap geleverd. Het wordt gekenmerkt door een hoog totaal draagvermogen tot 400 kg en is gemaakt van gepoedercoat staal. De blauwe ECOBlue biedt alles wat een werkplaats nodig heeft. De trolley heeft een 0,8 mm robuuste wandconstructie en biedt een hoge mate van arbeidsveiligheid dankzij het geïntegreerde lade-veiligheidsstopsysteem. De zes kogelgelagerde en afsluitbare ladebakjes hebben elk een draagvermogen van 35 kg en een hoge capaciteit. Daarnaast is de ECOBlue werkplaatswagen van Projahn uitgerust met praktische wielen met rol en roterende remmen. Met zijn lage leeggewicht van 50 kg is hij ook zeer gemakkelijk te verplaatsen tijdens mobiel werken.

**Meer details:**

- Hoogwaardige werkplaatswagen van hoge kwaliteit
- Met 6 kogelgelagerde laden incl. veiligheidsstopsysteem
- Afsluitbare laden
- Wielen met rollende en roterende remmen
- Afmetingen van de rollen: a<sup>~</sup> 127 x 32 mm
- Draagvermogen per lade: 35 kg
- Totale hefcapaciteit: tot 400 kg
- Materiaal: plaatstaal, gepoedercoat en 0,8 mm dik
- Kleur: blauw
- Afmetingen: B 678 x D 459 x H 1010 mm
- Gewicht: 50 kg

**Montage van het gereedschap:**

- Vergrendeling, insteekhandvat, schuifhandvat, inbussleutelset 9 st.
- Verlenging 50 - 100 mm, adapter 50 mm, steekbit 50 mm
- Cardanvoeg, binnenin TX-moeren E4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 8 - 10 - 10 - 11
- Zeskantmoeren 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Een beetje gek: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - gleuf 4 - 5,5 - 6,5 mm
- TX8 - 9 - 10 - 10 - 15 - 20 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Binnenzeskant 3 - 4 - 4 - 5 - 5 - 6 - 8 mm
- Vergrendeling, T-schuifadapter, verlenging 125 - 250 mm
- Cardanvoeg, zeskantmoeren 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Binnenzeskantmoer 60 mm lang 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 10 - 12 mm
- Binnenzeskantmoer 100 mm lang 6 - 8 - 10 - 10 - 12 mm
- TX-Bit-Nut 60 mm lang
- TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 50 - 55 - 60
- TX-bitmoer 100 mm lang TX30 - 40 - 50 - 60 - 60
- Multi-tand-bitmoer 60 mm lang M5 - 6 - 8 - 10
- Multi-tand-bitmoer 100 mm lang M6 - 8 - 10 - 12
- Interne TX-aansluitingen E12 - 14 - 16 - 16 - 18 - 18 - 20 - 22 - 24
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- 20 - 21 - 23 - 25 - 25 - 26 - 27 - 27 - 30 - 32 mm
- 6 x 7 - 8 x 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm
- Combinatietang 180 mm
- Zijsnijder 160 mm
- Telefoontang 205 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Borgsom 5999-065
- Phillips Nr. 1 - 2 - 3
- Pozidriv nr. 1 - 2 - 3
- Gleuf 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm
- Sluizenmakers hamer 500 g
- Kunststof hamer 35 cm
- Pin pons 3 - 4 - 5 - 5 - 6 mm

