



Opis:

Zawory kątowe z szerokim gwintem 22 mm i prostą tulejką przyłączeniową, kolor: naturalny/niebieski, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów w opakowaniach jednostkowych

- z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- umożliwia szczególnie dokładne dozowanie
- z szerokim gwintem $\varnothing d2 = 22 \text{ mm}$ [$\varnothing d1 = 12 \text{ mm}$], pasuje do kanistrów z szeroką szyjką, butli i kanistrów na wodę PROFI
- odporność na ciśnienie do maks. 1,5 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do $+70 \text{ °C}$
- prędkość wypływu $> 3,0 \text{ l/min}$
- bez wentylacji i bez uszczelki
- Średnica zewnętrzna tulejki $d4 = 13 \text{ mm}$ lub $1/2''$ (strefa wtykania)
- $l = 118 \text{ mm}$
- rozwartość klucza = 24 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	520105
GTIN	4007228520101
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	1

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,05

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	1
D x S x W (mm)	250 x 250 x 85

Masa brutto OJ (kg)	0,05
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	336
Liczba warstw	9
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

kartony/warstwa	42
Masa (kg)	356,0