

Artikelnummer: 188062

Kurzbeschreibung: Pattex Repair 100%, Flasche 50 g, wasserfest, UV- u. temperaturbeständig, lösemittelfrei

Langbeschreibung: Pattex Repair 100%, Flasche 50 g, wasserfest, UV- u. temperaturbeständig, lösemittelfrei: Der starke Kleber Pattex Repair 100% ist wasserfest, UV- und temperaturbeständig. Das lösungsmittelfreie, transparente Produkt in der 50-g-Flasche haftet auf fast allen Materialien sicher und fest. Pattex Repair 100% verfügt über exzellente Klebekraft und ist vielseitig einsetzbar.

Mit Ausnahme von Polypropylen, Polyethylen, Polytetrafluorethylen lässt er sich auf allen Materialien flexibel und sicher verkleben. Dank

seiner neuen, innovativen Formel haftet der Kleber noch stärker als je zuvor. Egal, ob Sie im Innen- oder Außenbereich arbeiten: Das Ergebnis überzeugt durch perfekten Halt und hohe Stoßfestigkeit selbst unter extremen Bedingungen. Das transparente Produkt ist wasserfest, UV- und temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C. Gleichzeitig erzeugt es keine Wellen bei der Nutzung auf Papier. Durch das praktische Kopfstand-Design benötigt die 50-g-Flasche bei der Verwendung weniger Schütteln und Drücken. Die findigen Konstrukteure haben zudem im Inneren der Flasche ein spezielles Schließsystem integriert, wodurch der Kleber jederzeit frisch bleibt. Der Kleber enthält keine Lösemittel und ist TÜV-zertifiziert. Weitere Details: Vielseitig einsetzbarer Kleber mit exzellenter Klebekraft. Neue, innovative Formel zur Arbeit im Innen- und Außenbereich. Stoß- und wasserfest, UV- sowie temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C. Keine Wellenerzeugung auf Papier. Haftet auf allen Materialien (außer PE, PP und PTFE). Durchdachte Kopfstand-Flasche für weniger Schütteln und geringere Druckanwendung. Dauerhaft frisches Produkt dank integriertem Schließsystem. Frei von Lösemitteln. TÜV-zertifiziert. Farbe Kleber: Transparent. Inhalt: 50 g. Lieferung der Flasche auf Blisterkarte.



EAN/GTIN: 4015000420075