

Performance X+ Series

ATX 3.0 Netadapters 1050W / 1250W

De volledig modulaire voedingen van de X+ serie kunnen hoge belastingspieken boven het normale nominale vermogen in de kortst mogelijke tijd opvangen en voldoen aan de Design Guide 3.0 van Intel. Dit maakt de voedingen bij uitstek geschikt voor het gebruik van de nieuwste en krachtigste gaming grafische kaarten met PCI Express 5 specificaties.

Een 80+ Gold certificering bevestigt de hoge efficiëntie en energiezuinigheid van deze serie voedingen. Zes verschillende beveiligingscircuits (OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP) zorgen voor een veilige werking, zelfs bij verhitte gamesessies.

De ventilatoren van de ATX 3.0 voedingen werken met Fluid Dynamic Bearing technologie en zijn zeer stil. Ze maken ook indruk met hun extreem lange levensduur en uitstekende koelprestaties.

Al deze specificaties maken de betaalbare en krachtige Performance X+ serie ideaal voor gebruik met de nieuwste gaming PC systemen.



Product specificaties

	1050 Watt	1250 Watt
Ventilator grootte	140mm	140mm
PC-netadapter Afmetingen [H/B/T]	86 x 150 x 180mm	86 x 150 x 180mm
Kabelmanagement	volledig-modulair	volledig-modulair
Kabeltyp	Flat	Flat
Kabel kleur	zwart	zwart
ATX 20+4 PIN	✓	✓
ATX 12V CPU P4+4	1	1
ATX 12V CPU P8	1	1
12VHPWR (PCIe Gen 5.0)	1	1
SATA	12	12
PCI-E (6+2 Pin)	3	3
HDD	4	4
Veiligheidsuitrusting [OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, OLP]	✓	✓
EcoPSU Certificaat	✓	✓
80+ Certificaat	80+ GOLD	80+ GOLD
ErP2014	✓	✓
ATX Vormfactor	3.0	3.0
PFC	actief	actief




Alle geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de geassocieerde onderneming. Illustratie gelijkend. Fouten en omissies voorbehouden.

Performance X+ Series


Technische gegevens | 1050W | volledig-modulair

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP1050MR9.2	100 - 240V	+ 3.3V 20.0A
		+ 5.0V 20.0A
		+ 12.0V 87.5A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 3.0A
Efficiënties		10% > 85%
		20% > 90%
		50% > 92%
		100% > 89%
Volume		20% ~ 18 db(A)
		50% ~ 19 db(A)
		100% ~ 31 db(A)



Technische gegevens | 1250W | volledig-modulair

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP1250MR9.2	100 - 240V	+ 3.3V 20.0A
		+ 5.0V 20.0A
		+ 12.0V 104.1A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 3.0A
Efficiënties		10% > 85%
		20% > 90%
		50% > 92%
		100% > 89%
Volume		20% ~ 19 db(A)
		50% ~ 20 db(A)
		100% ~ 31 db(A)



Logistieke gegevens

Numer van de fabrikant	XP1050MR9.2	XP1250MR9.2
Artikelnummer	XN176	XN178
EAN Barcode	4044953503498	4044953503511



Alle geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de geassocieerde onderneming. Illustratie gelijkend. Fouten en omissies voorbehouden.