



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 32930 Beistellwagen



Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	250
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	285, 540, 795, 1050
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	630
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	470
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	740
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	513
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1130
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	32
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976329307