

Leuchtstofflampe T4 12x292mm o. Stifte, G5 10W warmwhite

Artikel-Nr. 45035

Lampenleistung:	10 W
Lichtstrom:	700 lm
Sockel:	G5
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:	3450 K
Lampenform:	Stab
Lampenlichtausbeute:	70 lm/W
Lichtfarbe:	834
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:	12 mm
Länge:	292 mm
Interner Reflektor:	Nein
Farbe:	ohne
Anwendung:	allgemein
Splitterschutz:	Nein
Zündstreifen:	Nein
Schnellstart:	Nein
Starterloser Betrieb:	Nein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Vollspektrumlampe:	Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein
Doppelwandig:	Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:	Ja
Energieeffizienzklasse:	A
Mittlere Nennlebensdauer:	10000 h



Leuchtstofflampe T4 12x292mm o. Stifte Leuchtstofflampe T4, G5 - Besonders geeignet für Möbel- bzw. Regalbeleuchtung. Achtung! Da Leuchtstofflampen T4 keiner Normung unterliegen, bitte unbedingt auf die Länge achten. Alle angegebenen Maße (Länge) sind ohne Stifte in mm angegeben

Energieeffizienzklasse: A
 Quecksilbergehalt (mg): 5
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80
 Lichtstromerhalt: 0,9
 Power-Faktor: 0,9
 Lebensdauer (h): 10000

Letzte Aktualisierung am: 06.02.2014 07:55:31



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.