

# Produktinformation

## Handkreissäge 68 mm im MAKPAC



EAN: 0088381686129

### HS7601J

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 0°	66 mm
Schnittleistung 45°	46 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/30 mm
Maße (LxBxH) mm	309x232x255
Gewicht	4,0 kg



#### Lieferumfang:

MAKPAC Gr.4  
Absaugstutzen  
HM-Sägeb. 190mm 12Z  
6-KT Stiftschlüssel 5mm  
Parallelanschlag

#### Best.-Nr.:

821552-6  
415517-4  
B-02939  
783203-8  
164095-8

- Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar
- Vergrößerter, robuster Tisch für präzises Arbeiten
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>)  
Vibration Sägen Holz

85 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>)  
2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration

96 dB(A) K-Wert Geräusch  
1,5 m/s<sup>2</sup>

3 dB(A)

Stand: 8-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

[www.makita.de](http://www.makita.de)