

Produktinformation

92 72 45

Universalpinzette




- Universalpinzetten eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten
- Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greifflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen, sowie unterschiedliche Längen
- Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere
- Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien
- Edelstahl

Allgemein	
Artikel-Nr.	92 72 45
Referenz-Nr.	7314.SA.B
EAN	4003773054962
Material	Edelstahl
Greifflächen	gezahnte Greifflächen
Griffe	Geriffelt
Gewicht	23 g
Abmessungen	145 x 11 x 15 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Oberfläche	Mattiert
Ausführung	Gerade
Spitzenbreite (A)	1,3 mm
Spitzenbreite (B)	2,7 mm
Ausführung Pinzettenspitze	Stumpf
Korrosionsbeständig	ja
Säurebeständigkeit	Sehr gut
ESD-geprüft	nein
VDE-geprüft	nein
Branchen	Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
Magnetisch	Nicht magnetisierbar (80%)
Verhalten	Leitfähig

Technische Attribute



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten