




## 19" Basis eco LWL Patch Panel, vollbestückt

- mit eingebauten Kupplung / Adaptern und eingefärbten Pigtails
- Stecker ST, SC und LC mit Keramikferrule
- Kupplungen ST, SC-Duplex und LC-Duplex mit Metallhülse
- Faser G50/125 OM2-Qualität
- Multimode
- Faser auf Anfrage auch in 9/125 OM3 erhältlich
- 12 Aderfarben nach DIN VDE 0888
- spleißfertig abgesetzt auf 700 mm
- 1 HE Einbauhöhe
- geführt mit Kabelbindern die wieder zu öffnen sind
- fixiert und abgelegt in Spleißkassette
- Stecker in Kupplung eingesteckt
- mit Kabeleinführung M25 für 8 - 12 mm Kabeldurchmesser
- Gehäuse und Deckel aus verzinktem Stahlblech
- Frontplatte aus Aluminium in lichtgrau (RAL 7035)
- Maße: (B)482 x (T)265 x (H)44 mm
- Lieferumfang: 19" Patch Panel mit Kupplungen und Pigtails, Kabelbinder



Symbolbild! 19" Basis eco LWL Patch Panel

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" LWL Patch Panel Basis eco	SC Duplex	12 6	lichtgrau (RAL 7035) lichtgrau (RAL 7035)	100021901 100021900	11193583 11193582