



LED Akku-Arbeitsleuchte WL1500R Pocket Flex, wiederaufladbar


- flexibler Leuchtarm mit 300 mm Länge
- Lichtstrom: max. 1.600 Lumen
- Leuchtweite: bis zu 100 m
- Leuchtdauer: bis zu 16 Stunden
- Farbtemperatur: Hauptlicht: 6.000 K / Zusatzlicht: 7.000K
- Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
- Schutzart: IP65 / Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Eingang: USB-C Kupplung mit Gummiabdeckung
- Ladezeit: ca. 3,5 Stunden
- Gewicht: 423 g
- mit fest verbautem Li-Po Akkupack, 3,7 Volt, 4.400 mAh, 16,28 Wh
- Verpackung in Kartonbox
- Lieferung inkl. Aufhängehaken, Haltemagnete & USB-C Ladekabel



LED Akku-Arbeitsleuchte WL1500R Pocket Flex



LED Akku-Arbeitsleuchte WL1500R Pocket Flex, Rückansicht



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED Akku-Arbeitsleuchte WL1500R Pocket Flex	1 + 1 LED	(B)76,5 x (T)171 x (H)40,7 mm	???	schwarz	1600-0565	18006386