VARIOfit

barre de gerbage pour palettes

65K

avec dispositif de serrage, structure en acier (soudé), capacité de gerbage 750 kg, Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm, hauteur utile 1200 mm, étrier avec laquage en RAL 5012 bleu clair





Numéro d'article: 139165



VARIOfit Barre de gerbage pour palettes 65K

avec dispositif de serrage

barre de gerbage pour palettes

- avec dispositif de serrage
- structure en acier (soudé)
- capacité de gerbage 750 kg
- hauteur 1200 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur utile 1200 mm
- pour le montage a posteriori sur les palettes déjà chargées
- triple gerbable
- étrier avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de fixation	dispositif de serrage	gerbable	oui
matériau	acier	surface	laqué
matériau de finition	soudé	couleur	bleu // RAL 5012
hauteur utile	1200 mm	exécution couleur	bleu // RAL 5012
pour dimensions de palette	1200 x 800 mm	fonction ridelle de gerbage	pour le montage a posteriori sur les palettes déjà chargées
hauteur	1200 mm	garantie	5 années
largeur	1200 mm	Poids	31 kg
profondeur	800 mm		

Cela s'adapte aussi ...

202873



diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

528957



organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris