

Rocholz table élévatrice pneumatique 2000

force 60 kg, plateforme plein,
plateforme longueur x largeur 600 x
450 mm, course utile 500 mm

Numéro d'article: 146322



Rocholz Table élévatrice pneumatique 2000

Force 60 kg

table élévatrice pneumatique

- force 60 kg
- plateforme plein
- plateforme longueur x largeur 600 x 450 mm
- course utile 500 mm
- exécution de la levée manuellement par pédale
- vitesse de levage 160 mm/s
- plateforme en acier inoxydable
- poids 50 kg
- livré pédale incluse
- conseils d'utilisation : Utiliser uniquement un air comprimé sec sans huile !







Détails techniques

appareil de levage table élévatrice

Vitesse de levage 160 mm/s

type de table élévatrice	table élévatrice stationnaire	commande de levage	manuellement par pédale
charge	60 kg	type de plateforme	plein
longueur de plateforme	600 mm	matériau de plateforme	acier inoxydable
largeur de plateforme	450 mm	longueur	840 mm
hauteur de levage (min.)	250 mm	volume de livraison	pédale incluse
hauteur de levage (max.)	750 mm	conseil d'utilisation	Utiliser uniquement un air comprimé sec sans huile !
course utile	500 mm	Poids	50 kg

Cela s'adapte aussi ...

194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
217101		cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation
221144		gants de protection, en polyamide en blanc, respirant et lisse, taille 7
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame
552715		film mousse, livraison sous forme de rouleau, roulettes longueur x largeur 350 m x 1250 mm, En film plastique, épaisseur 1000 µm, en blanchâtre