

bott **établi** verso

hauteur x largeur x profondeur 830 x 1250 x 600 mm, plateau de table en multiplex, équipement : 1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette, Avec porte à battants, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, soubassement 4 roul.



Numéro d'article: 231856



établi


- hauteur x largeur x profondeur 830 x 1250 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 30 mm
- équipement : 1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette
- à gauche 1 tiroir, 1 armoire
- à droite 1 tablette
- hauteur des tiroirs 1x125 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- Avec porte à battants
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté

Détails techniques

type de meuble	table	extension tiroir	100 %
type de table	établi	matériau de plaque	multiplex
hauteur	830 mm	matériau de châssis	acier
largeur	1250 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
épaisseur de panneau	30 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
équipement établi	1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette	nombre de portes	1 pièce
soubassements à gauche	1 tiroir, 1 armoire	type de porte	porte à battants
soubassements à droite	1 tablette	roulant	oui
nombre de tiroirs	1 pièce	nombre/type de roulettes	4 roul.
nombre x hauteur tiroirs	1x125 mm	Ø de roue	125 mm
capacité de charge de tiroir	75 kg	Poids	72,635 kg

Accessoires

232988		séparateurs et parois emboîtables, avec 3 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232990		séparateurs et parois emboîtables, avec 6 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232992		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233014		couche de mousse, longueur x largeur 525 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233052		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
233447		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 15 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes