

Rocholz table d'emballage System Flex



hauteur x largeur x profondeur 660 - 930 x 2000 x 800 mm, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9006 aluminium blanc



Numéro d'article: 272921






table d'emballage

- élément de base
- hauteur x largeur x profondeur 660 - 930 x 2000 x 800 mm
- force 300 kg
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9006 aluminium blanc
- tube carré 40 x 40 mm
- réglage en hauteur via vis de serrage

Détails techniques

type de meuble	table	réglage en hauteur via	vis de serrage
type de table	table d'emballage	forme de châssis	piètement 4 pieds
élément de table	élément de base	matériau de châssis	acier
hauteur	660-930 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
largeur	2000 mm	couleur du châssis	aluminium blanc // RAL9006
profondeur	800 mm	forme de tube	tube carré
charge	300 kg	dimensions du tube	40 x 40 mm
hauteur réglable	oui	Poids	29,5 kg

Accessoires

272928		plan de travail, largeur x profondeur 2000 x 800 mm, pour table d'emballage, panneau en bois avec revêtement mélaminé anti-rayures finition gris clair
272932		plan de travail, largeur x profondeur 2000 x 800 mm, pour table d'emballage, panneau en bois avec revêtement mélaminé anti-rayures finition gris clair, Équipé avec découpe pour balance à gauche ou à droite, taille 516 x 416 mm
272935		plan de travail, largeur x profondeur 2000 x 800 mm, pour table d'emballage, panneau en bois avec revêtement mélaminé anti-rayures finition gris clair, Équipé avec découpe pour balance au centre, taille 516 x 416 mm
272938		plan de travail, largeur x profondeur 2000 x 800 mm, pour table d'emballage, panneau en bois avec coiffe en acier inoxydable finition gris
272954		tablette intermédiaire pour table d'emballage, Pour largeur de table 2000 mm, hauteur x largeur x profondeur 19 x 1995 x 650 mm, force 50 kg, en acier

Cela s'adapte aussi ...

215931		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 300 x 200 x 200 mm
216359		film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 23 µm, en transparent
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame