

Blume Förderanlagen courbe 45 ° pour convoyeur à galets

rouleau de manutention en
plastique, diamètre de roulette 48
mm, largeur du convoyeur 300 mm,
empattement 125 mm

Numéro d'article: 407267



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Élément de transporteur à galets en plastique

Courbe 45°

courbe 45 ° pour convoyeur à galets



- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 48 mm
- largeur du convoyeur 300 mm
- largeur 340 mm
- empattement 125 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 375 mm et d'une largeur maximale de 500 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 340 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	500 mm
type de convoyeur	convoyeur à galets	longueur min. du produit transpo	375 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	125 mm
flexion	45 °	hauteur de cadre	70 mm

type de roulettes	rouleau de manutention	largeur de cadre	340 mm
matériau de roulette	plastique	matériau de cadre	acier
diamètre de rouleau	48 mm	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	300 mm	Poids	11 kg
largeur	340 mm		

Accessoires

414513		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur 70 mm
414524		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur 70 mm