

## ventouse de manutention

force horizontale 30 kg, 1  
ventouse(s) Ø 120 mm, corps en  
aluminium

Numéro d'article: 891159



## Ventouse de manutention

### avec 1 ventouse

ventouse de manutention

- force horizontale 30 kg
- 1 ventouse(s) Ø 120 mm
- corps en aluminium

## Détails techniques





appareil de levage	appareil de levage	diamètre de disques	120 mm
type de moyen de levage	élévateur de panneaux	nombre de ventouses	1 pièce
type porte-panneaux	ventouse de manutention	matériau	aluminium
kit	simple	Poids	0,5 kg
force horizontale	30 kg		

## Cela s'adapte aussi ...

221159



lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm