

Broszura informacyjna

42 44 280

Szczypce zaciskowe spawalnicze



- Z ruchomymi szczękami
- Szczęki ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo
- Umożliwia mocowanie nieregularnych elementów i kształtowników z pionowymi częściami o wysokości do 40 mm
- Do przytrzymywania przedmiotów okrągłych, profilowych i płaskich
- Do prac przy dużych obciążeniach
- Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą
- Obsługa jedną ręką
- Duża siła zacisku dzięki dźwigni kolankowej
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości

Ogólna

Nr art.	42 44 280
EAN	4003773080350
Szczypce	Ocynkowane
Waga	740 g
Wymiary	280 x 145 x 32 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres pracy gniazda czworokątne	90 mm
----------------------------------	-------

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

