

## Termékinformációk

# 95 16 200

### Kábelolló

Kettős vágóélel

IEC 60900 DIN EN 60900

- Réz- és alu-kábelek vágásához
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Utánállítható csavaros csukló, önbiztosító
- Csekély erőfeszítés a kedvező áttételi viszonyok és a speciális vágóél-geometria következtében
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



⚡ 1000 V

### Altalános

Cikkszám	95 16 200
EAN	4003773026761
Olló	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	340 g
Méret	200 x 68 x 19 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	70 mm <sup>2</sup>
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 20 mm
AWG	2 / 0
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Utóvágás: miután a kábel köpenyének átvágása az előlő profilban megtörtént, a vezetők szétválasztására a hátsó Elővágás: az előlő vágóél nagyobb kábelátmértőjű szigetelőköpenyek vágására való használata következtében a profilban kerül sor. Elővágás elől, utóvágás hátul - így könnyebb a vágás.



markolatnyílás ergonomikus marad.