

VARIOfit **barre de gerbage pour** **palettes** **65K**

avec dispositif de serrage, structure en acier (soudé), capacité de gerbage 750 kg, Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm, hauteur utile 1200 mm, étrier avec laquage en RAL 5012 bleu clair



VARIOfit

Numéro d'article: 139165



VARIOfit Barre de gerbage pour palettes 65K

avec dispositif de serrage

barre de gerbage pour palettes

- avec dispositif de serrage
- structure en acier (soudé)
- capacité de gerbage 750 kg
- hauteur 1200 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur utile 1200 mm
- pour le montage a posteriori sur les palettes déjà chargées
- triple gerbable
- étrier avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- 5 années de garantie

Détails techniques



type d'emballage

barre de gerbage pour palettes

capacité de gerbage 750 kg

type de fixation	avec dispositif de serrage	gerbable	oui
matériau	acier	surface	laqué
matériau de finition	soudé	couleur	bleu // RAL 5012
hauteur utile	1200 mm	exécution couleur	bleu // RAL 5012
pour dimensions de palette	1200 x 800 mm	fonction ridelle de gerbage	pour le montage a posteriori sur les palettes déjà chargées
hauteur	1200 mm	garantie	5 années
largeur	1200 mm	Poids	31 kg
profondeur	800 mm		

Cela s'adapte aussi ...

202873		diabolo de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris