

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

kit comprenant : 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, force 125 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 34 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm



Numéro d'article: 146812

## BS-ROLLEN Kit de roulettes pour moyens de manutention

### Kit comprenant 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

roulette pivotante

- kit comprenant : 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- force 125 kg
- avec bandage plastique
- diamètre x largeur 100 x 34 mm
- moyeu longueur x Ø 38 x 12 mm
- espacement des trous des vis 84x64/76x56 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 34 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulettes pour moy. de manutention	palier de pivotement	roulement à billes

kit comprenant	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins	frein	double blocage
kit	oui	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	Longueur de moyeu	38 mm
charge	125 kg	trou de moyeu	12 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	34 mm
Diamètre de roue	100 mm	portée	34 mm
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	104 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	80 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	distance trou de vis	84x64/76x56 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	9 mm
cote de fixation	104x80 mm	hauteur	128 mm
conducteur d'électricité	non	Poids	2,8 kg