

Rollcart vatenkieper

draagvermogen 150 kg, voor 1 x 50-100 liter-vat, vatensteun met rollen, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, hoogte x lengte x breedte 475 x 610 x 520 mm, met polyamide-banden



Artikelnummer: 158287

Rollcart Vatenkantelaar

vatenkieper



- draagvermogen 150 kg
- voor 1 x 50-100 liter-vat
- vatensteun met rollen
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 475 x 610 x 520 mm
- 2 wielen en 2 zwenkwielen
- met polyamide-banden
- wielnaaf met wiellager
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 wielen en 2 zwenkwielen
type kar	vatenkieper	banden	polyamide
draagvermogen	150 kg	wiellager	wiellager
capaciteit	1 x 50-100 liter-vat	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal	staal	trapslede	nee

hoogte	475 mm	veiligheidsgreep	nee
lengte	610 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	520 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
vatensteun	rollen	norm	EN 1757-3 (rem)
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	12 kg

Gerelateerde Producten

158285		hijstang voor vatenkieper, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met veervergrendeling
158289		opvangbak voor vatenkieper, opvangvolume 10 l, uitgerust met houder om eruit te trekken, van kunststof