

Lacont container voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische stoffen,
voor opslag buiten, hoogte x
breedte x diepte 2380 x 2075 x 1075
mm, constructie van staal gelakt in
RAL 5015 hemelsblauw


Artikelnummer: 201457



Lacont container voor gevaarlijke stoffen voor aquatoxische stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- Geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor opslag buiten
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 2380 x 2075 x 1075 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1970 x 1980 x 980 mm
- met bodemopvangbak en rooster
- bodemopvangbak met 300 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- met natuurlijke ventilatie door ventilatie-openingen in de bodem
- constructie van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	ventilatie kast	natuurlijk door openingen in de bodem
type container	container voor gevaarlijke stoffen	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische stoffen	isolatie	nee
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	type deur	dubbele vleugel deur
opslagplaats	buiten	breedte deur	1950 mm
hoogte buiten	2380 mm	materiaal	staal
breedte buiten	2075 mm	oppervlak	gelakt
diepte buiten	1075 mm	kleur	blauw // RAL 5015
diepte binnen	1980 mm	materiaal rooster	staal
binnenhoogte	1970 mm	oppervlak rooster	verzinkt
binnenbreedte	1980 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
binnendiepte	980 mm	levering	voorgemonteerd
container uitrusting	zonder	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
bodem uitvoering	bodemopvangbak, rooster	gewicht	350 kg
opvangvolume vloeropvangbak	300 l		

Gerelateerde Producten

149134		afvoerluchtbeveiliging, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W
201489		helling voor steekwagen voor container voor gevaarlijke stoffen, lengte x breedte 1200 x 1000 mm
201490		helling voor vorkhefwagen voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x lengte x breedte 320 x 2900 x 1000 mm
201491		ventilatie, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd
201494		schakelkast, voor container voor gevaarlijke stoffen
239001		LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 46 W, met 220-240 V, 50/60 Hz
239002		LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 47 W, met 220-240 V, 50/60 Hz
505868		roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
700173		Stapelaar-/Kraanontlading

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage