

réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 950 x 1200 x 800 mm, capacité 535 l, en polyéthylène en bleu, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 225300



Bac grande capacité

réceptif grand volume

- hauteur x longueur x largeur 950 x 1200 x 800 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 650 x 1130 x 730 mm
- capacité 535 l
- Ø de roue 125 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polyéthylène en bleu
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 4 roulettes pivotantes
- Transportable avec engins de levage
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

Détails techniques

type de réceptif	réceptif grand volume	finition paroi	nervures de renfort
norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	535 l	fond renforcé par	rainures de renfort
hauteur	950 mm	fonction réceptif	Transportable avec engins

			de levage
hauteur intérieure	650 mm	charge dynamique	300 kg
longueur	1200 mm	gerbable	oui
longueur intérieure	1130 mm	pliable	non
largeur	800 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
largeur intérieure	730 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes
matériau	polyéthylène	Diamètre de roue	125 mm
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
recyclable	oui	couleur	bleu
structure de cloison	fermé	Poids	26 kg

Accessoires

223101		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour récipient grand volume, longueur x largeur 1200 x 800 mm, en gris
230142		couvercle à charnière, en polyéthylène, pour récipient grand volume, pour récipients longueur x largeur 1200 x 800 mm

Cela s'adapte aussi ...

221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample