

Moravia verkeersspiegel EUCRYL Eco

hoogte x breedte 800 x 1000 mm,
maximale zichtbreedte 5 m, spiegel
van acrylglas, zonder frame

Artikelnummer: 230019



MORAVIA
kompetent und fair






verkeersspiegel

- geschikt voor binnen en buiten
- hoogte x breedte 800 x 1000 mm
- maximale zichtbreedte 5 m
- spiegel van acrylglas, zonder frame
- uitgerust met houder
- welving gelijkmatig

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	breedte	1000 mm
veiligheidsuitrusting	spiegel	max. afstand	5 m
spiegeltype	verkeersspiegel	welving	gelijkmatig
plaats van toepassing	binnen en buiten	spiegel uitrusting	houder
materiaal spiegel	acrylglas	spiegel uitvoering	zonder frame
hoogte	800 mm	gewicht	6,5 kg

Dit past ook bij ...

218567		veiligheidsladder, trap eenzijdig, 3 extra diepe geribbelde treden (incl. bordes), standhoogte 0,62 m, balklengte 1,39 m, van aluminium, platform van staal
221283		werkhandschoen, van dril/rundspittleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
225687		parkeerplaatsbord, "Hier geldt de StVO", van aluminium, hoogte x breedte 300 x 400 mm