


bac de rétention classic-line

pour 2 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 585 x 2200 x 1300 mm, avec caillebotis en acier galvanisé à chaud, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu



Numéro d'article: 235681



bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour 2 x IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 585 x 2200 x 1300 mm
- avec caillebotis en acier galvanisé à chaud
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu
- passages de fourche, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- tablette de rétention avec homologation ÜHP
- 5 années de garantie



Détails techniques




type de stockage de produits dan

bac de rétention

surface finition peinture époxy

type de bac de rétention	bac de rétention	couleur	bleu
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	caillebotis
capacité	2 x IBC	matériau de caillebotis	acier
volume de rétention	1000 l	surface de caillebotis	galvanisé à chaud
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	soubassement	passages de fourche
construction (autorisation)	tablette de rétention avec homologation ÜHP	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	585 mm	garde au sol	100 mm
largeur	2200 mm	exécution couleur	bleu
profondeur	1300 mm	garantie	5 années
matériau	acier	Poids	170 kg

Accessoires

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235684		revêtement PE pour bac de rétention, pour bac de rétention avec volume de 1000 l et largeur de 2200 mm, en polyéthylène
235688		porte-bidons pour bac de rétention, hauteur x longueur x largeur 374 x 452 x 364 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion