

RAPIDLIFT pallethefwagen

draagvermogen 2500 kg, vork
lengte x breedte 1000 x 160 mm,
zwenkwielen met massief rubber-
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,
vorkrollen enkel met nylon-banden,
breedte x Ø 100 x 82 mm

Artikelnummer: 240296



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Pallethefftruck

Draagvermogen 2500 kg

pallethefwagen



- draagvermogen 2500 kg
- vork lengte x breedte 1000 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- vorkpunten met klimwielen
- zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
- hefhoogte 205 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 180 °
- regelbare daalinrichting
- hydrauliek met overbelastingsbeveiliging
- zuiger van staal, verchromd en gepolijst
- hydraulische olie geschikt voor -35° tot +85° C

- lengte 1355 mm
- gewicht 65 kg





Technische details

hijswerktuig	hefwagen	breedte zwenkwielen	50 mm
hefwagentype	pallethefwagen	lengte	1355 mm
draagvermogen	2500 kg	stuuruitslag	180 °
lengte vork	1000 mm	vork uitrusting	klimwielen
vorkbreedte	160 mm	snelheffing	nee
draagbreedte	540 mm	hydraulica uitrusting	overbelastingsbeveiliging
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	neerlaatfunctie	regelbare daalinrichting
bediening wielonderstel	handmatig	temperatuurbereik	hydraulische olie geschikt voor -35° tot +85° C
hefhoogte (min.)	85 mm	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
hefhoogte (max.)	205 mm	materiaal	staal
materiaal zwenkwiel	massief rubber	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal vorkwielen	nylon	kleur vork	vermiljoen // RAL2002
vorkrol	enkel	kleur dissel	zwart
diameter vorkwiel	82 mm	materiaal zuiger	staal
breedte vorkwiel	100 mm	oppervlak zuiger	verchromd en gepolijst
diameter zwenkwielen	200 mm	gewicht	65 kg

Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
242451		rem voor pallethefwagen, voor Stuurwiel van massief rubber

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9

227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten